



Metronomis – premena vízie na realitu

Metronomis Cambridge

Metronomis je rad desiatich charakteristických svietidiel a príslušenstva (stĺpikov a konzol), ktoré sa môžu použiť so širokým výberom optík. Toto umožňuje architektom a projektantom osvetlenia vytvárať komplexné riešenia s jednotným a konzistentným dizajnom, ktoré odrážajú kultúrne a historické rozdiely mesta. Svietidlo Metronomis je vďaka svojmu dizajnu počas dňa harmonicky integrované do vzhľadu ulice, pričom v noci je aj praktické – bezpečne navádza ľudí a dopravu po meste – a dekoratívne, čím vytvára príjemné prostredie na námestiach miest a peších zónach.

Výhody

- Total solution with both luminaires and supports forming part of a complete, integrated concept
- Huge range of optical elements and light sources makes it possible to create different atmospheres within the city using a single, perfectly coordinated system
- Dedicated masts and brackets match the style of the luminaires - five mast designs in steel, aluminum and wood with heights from 3.5 to 12 m

Vlastnosti

- Wide range of optical elements and light sources
- Dedicated masts and brackets – five mast designs in steel, aluminum and wood, with heights from 3.5 to 12 m

Aplikácie

- Urban and architectural areas
- Commercial and business centers

Špecifikácia

Typ	CDS580	Svetelný zdroj	Vysokotlakové výbojky:
-----	--------	----------------	------------------------

Metronomis Cambridge

- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
Kompaktné žiarivky:
- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 alebo 4* / 32, 42 W
- *v závislosti od príkonu
Indukčná výbojka:
- MASTER QL system / 55 W

Špecifikácia

Možnosti	Fotočlánok: miničlánok (P3) Odrušovacia cievka (F)
Materiál a povrchová úprava	Teleso: vysokotlakový odliatok hliníka Konzoly na uchytienie clony: odliatok hliníka Tienidlá a kryty: polykarbonát Refraktor a difúzor: PMMA Mriežky: vysokotlakový odliatok hliníka Reflektory: hliník Adaptéry: odliatok hliníka
Farba	Tmavá sivá (GR) RAL farby sú k dispozícii na požiadanie

Versions





Metronomis Cambridge CDS580 s
difúzorom (DF), čírym tienidlom a
farebným krytom (TP)

Vrátane svetelného zdroja	Áno (K alebo farba svetla 628, 728, 830, 840) Nie
Predradník	Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronický (EB)
Optika (prvky)	Mriežka (LO) Refraktor, prizmatický (PR) Difúzor (DF) Rotačne symetrický reflektor (S) Reflektor pre uličné osvetlenie, asymetrický (A) Nepriama (IO)**
Optický kryt	Priehľadné tienidlo a kryt (TT) Priehľadné tienidlo a opálový kryt (TO) Priehľadné tienidlo a farebný kryt (TP) Opálové tienidlo a kryt (OO) Opálové tienidlo a farebný kryt (OP)

Montáž	Na vrchol stĺpa: priemeru Ø 60 / 76 mm Na výložník: priemeru Ø 42 - 60 mm, pomocou konzoly Odporúčaná montážna výška: 4 - 6 m
Príslušenstvo	Konzola na výložník, Ø 42 - 60 mm, ZRP551
Poznámky	Kompatibilné s rôznymi Metronomis konzolami **Špeciálna nepriama optika (IO) zabraňuje rušivému osvetleniu (E2 klasifikácia v súlade s CIE 126-1997)
Hlavné aplikácie	Mestské a architektonické zóny, komerčné a obchodné centrá

Rozmerový obrázok



Metronomis CDS500

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK09

Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Farba Šedá

Typ optického krytu/šošovky TP

Značka ceny za dizajn Design Award
Winner

Značka ENEC ENEC mark

Predradník CONV

Požiarna odolnosť 850/5

Počet svetelných zdrojov 1

Typ optiky -

Optický prvok PR

Kód radu produktov CDS580

Všeobecné informácie

order code	Kód radu svetelného zdroja	Výkon svetelného zdroja
84593700	SON	70
84596800	CDO-TT	70
84597500	CDO-TT	100

