



Metronomis – visie wordt realiteit

Metronomis Bordeaux CDS590/92/94

Metronomis is een familie van tien zeer verschillende armaturen en speciale ondersteuning (kolommen en uithouders) die kunnen worden gebruikt met een grote verscheidenheid aan optieken. Architecten en verlichtingsontwerpers beschikken hiermee over de totale oplossing die nodig is om een uniform, consistent verlichtingsontwerp te maken dat de verschillen in de stadscultuur en de historie benadrukt. Overdag valt Metronomis harmonieus samen met elk straatbeeld, terwijl de armatuur 's nachts zowel functioneel – mensen en verkeer worden veilig door de stad geleid – als decoratief is, doordat op stadspaleizen en in voetgangersgebieden een prettige sfeer ontstaat.

Voordelen

- Familie van tien tijdloze armaturen
- Groot toepassingsgebied door visuele samenhang
- Superieure lichtkwaliteit

Kenmerken

- Grote reeks optische elementen en lichtbronnen
- Speciale masten en uithouders: vijf mastontwerpen in staal, aluminium en hout, met hoogten van 3,5 tot 12 m

Toepassing

- Stedelijke en architecturale gebieden
- Commerciële en zakencentra

Specificaties

Type	CDS592/594	Lichtbron	HID:
			- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
			- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

Metronomis Bordeaux CDS590/92/94

	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Compacte fluorescentie:
	- 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-3 of 4* / 32, 42 W
	- *afhankelijk van wattage
	Inductielampstelsysteem:
	- MASTER QL-systeem / 55 W
Lamp meegeleverd	Ja, (K of lichtkleur 628, 728, 830, 840)
	Nee
VSA	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronisch (EB)
Optiek (elementen)	Louvre (LO)
	Refractor, prismatisch (PR)
	Diffuser (DF)
	Rotatiesymmetrische reflector (S)
	Straatverlichtingsreflector, asymmetrisch (A)
Lichtkap	Transparante kom en kap (TT)
	Opalen kom en transparante kap (OT)
	Transparante kom en opalen kap (TO)
	Opalen kom en kap (OO)

Ontsteker	Semi-parallel (SP)
	Semi-parallel, zelfstoppend (ST)
Opties	Fotocel: minicel (P3)
	Filterspoel (F)
Materiaal en afwerking	Behuizing: hogedruk-gietaluminium
	Decoratieve armen: gietaluminium
	Kommen en kappen: polycarbonaat
	Refractor en diffuser: polymethylmethacrylic-imide
	Louvres: hogedruk-gietaluminium
	Reflectorsamenstellingen: aluminium
	Adapters: gietaluminium
Kleur	Donkergrijs (GR)
	Akzo- en RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
Installatie	Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 - 60 mm met adapter voor zij-ingang
	Kettingmontage met kettingadapter
	Aanbevolen montagehoogte: 4 - 6 m
Accessoires	Adapter voor opschuifmontage, Ø 42 - 60 mm, ZRP551
	Kettingadapter, ZRP552
Opmerkingen	Compatibel met diverse Metronomis uithouders
Belangrijkste toepassingen	Stedelijke en architecturale gebieden, winkel- en bedrijvencentra

Maatschets

Metronomis CDS500

Metronomis CDS500

Goedkeuring en Toepassing

Slagvastheidcode	IK09
------------------	------

Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
--------------	--------------

Kleur	Grey
-------	------

Type lichtkap/lens	TT
--------------------	----

Markering Design Award-winnaar	Design Award Winner
--------------------------------	------------------------

ENEC-markering	ENEC mark
----------------	-----------

VSA	CONV
-----	------

Gloeidraadtest	850/5
----------------	-------

Lampvermogen	70
--------------	----

Aantal lichtbronnen	1
---------------------	---

Optiektype	Symmetrisch
------------	-------------

Optisch element	Nee
-----------------	-----

Algemene informatie

order code	Code lampenfamilie	Productfamiliecode
22568500	CDM-T	CDS594
84602600	CDO-TT	CDS592

