



Metronomis – premena vízie na realitu

Metronomis Bordeaux

Metronomis je rad desiatich charakteristických svietidiel a príslušenstva (stĺpikov a konzol), ktoré sa môžu použiť so širokým výberom optík. Toto umožňuje architektom a projektantom osvetlenia vytvárať komplexné riešenia s jednotným a konzistentným dizajnom, ktoré odrážajú kultúrne a historické rozdiely mesta. Svetidlo Metronomis je vďaka svojmu dizajnu počas dňa harmonicky integrované do vzhľadu ulice, pričom v noci je aj praktické – bezpečne navádza ľudí a dopravu po meste – a dekoratívne, čím vytvára príjemné prostredie na námestiach miest a peších zónach.

Výhody

- Total solution with both luminaires and supports forming part of a complete, integrated concept
- Huge range of optical elements and light sources makes it possible to create different atmospheres within the city using a single, perfectly coordinated system
- Dedicated masts and brackets match the style of the luminaires

Vlastnosti

- Wide range of optical elements and light sources
- Five mast designs in steel, aluminum and wood, with heights from 3.5 to 12 m

Aplikácie

- Urban and architectural areas
- Commercial and business centers

Špecifikácia

Typ	CDS592/594	Svetelný zdroj	Vysokotlakové výbojky:
			- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
			- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Kompaktné žiarivky:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 alebo 4* / 32, 42 W
	- *v závislosti od príkonu
	Indukčná výbojka:
	- MASTER QL system / 55 W
Vrátane svetelného zdroja	Áno (K alebo farba svetla 628, 728, 830, 840)
	Nie
Predradník	Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Elektronický (EB)
Optika (prvky)	Mriežka (LO)
	Refraktor, prizmatický (PR)
	Difúzor (DF)
	Rotačne symetrický reflektor (S)
	Reflektor pre uličné osvetlenie, asymetrický (A)
Optický kryt	Priehľadné tienidlo a kryt (TT)
	Opálové tienidlo a priehľadný kryt (OT)
	Priehľadné tienidlo a opálový kryt (TO)
	Opálové tienidlo a kryt (OO)

Zapaľovač	Semiparalelný (SP)
	Semiparalelný s poistkou (ST)
Možnosti	Fotočlánok: miničlánok (P3)
	Odrušovací cievka (F)
Materiál a povrchová úprava	Teleso: vysokotlakový odliatok hliníka
	Dekoratívne ramená: odliatok hliníka
	Tienidlá a kryty: polykarbonát
	Refraktor a difúzor: PMMA
	Mriežky: vysokotlakový odliatok hliníka
	Reflektory: hliník
	Konzoly: odliatok hliníka
Farba	Tmavá sivá (GR)
	Akzo alebo RAL farby sú k dispozícii na požiadanie
Montáž	Na výložník: priemeru Ø 42 - 60 mm, pomocou konzoly
	Závesná pomocou konzoly
	Odporúčaná montážna výška: 4 - 6 m
Príslušenstvo	Konzola na výložník, Ø 42 - 60 mm, ZRP551
	Závesná konzola, ZRP552
Poznámky	Kompatibilné s rôznymi konzolami Metronomis
Hlavné aplikácie	Mestské a architektonické zóny, komerčné a obchodné centrá

Rozmerový obrázok

Metronomis CDS500

Metronomis CDS500

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
----------------------------------	------

Všeobecné informácie

Značka CE	CE mark
Farba	Šedá
Typ optického krytu/šošovky	TT
Značka ceny za dizajn	Design Award Winner
Značka ENEC	ENEC mark
Predradník	CONV
Požiarna odolnosť	850/5
Výkon svetelného zdroja	70
Počet svetelných zdrojov	1
Typ optiky	Symetrický
Optický prvok	No

Všeobecné informácie

order code	Kód radu svetelného zdroja	Kód radu produktov
22568500	CDM-T	CDS594
84602600	CDO-TT	CDS592

