



Lampe Twister à faible consommation avec un flux lumineux très élevé.

Tornado High Lumen 10 000 h

Une solution à flux lumineux élevé et synonyme d'économies d'énergie, à utiliser dans les lieux où elle est directement visible, et où elle apporte une note décorative.

Avantages

- Simple installation – no ballast needed
- Save your money with long life-time
- Perfect energy-saving solution for mercury lamps replacement

Fonctions

- Long-Life and Energy saving alternative to Incandescent lamps
- Suitable for frequent switching
- Flawless ignition at -10°C and up
- Ambient temperature range to ensure almost constant light output: 0 - 50°C

Application

- Designed primarily for professional applications (hotels, restaurants, shops), ideally high-bay type indoor applications; not suitable for household room illumination
- Enclosed fixtures required for outdoor applications
- Not suitable for use with dimmers or electronic gear

Tornado High Lumen 10 000 h

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

