



# CitySoul – luo identiteettiä

## CitySoul

CitySoul on tuoteperhe, josta löytyy niin perinteiset kuin lediversiotkin. CitySoul-valaisimilla on erinomainen valotehokkuus. Valaisimen klassinen muotoilu – sen yksinkertainen, litteä, soikiomainen muoto – on tyylikäs ja sulautuu hyvin nykypäivän kaupunkiympäristöön. Valaisin sopii varsi- ja ripustusasennettavaksi sekä asennettavaksi pylvään päähän. Säädetävän valokeilan ja häiriövalolisävarusteiden ansiosta tämä monikäyttöinen valaisin sopii kaikkiin käyttökohteisiin. Saatavana kaksi kokovaihtoehtoa sekä täydellinen valikoima valaisinpylväitä ja -varsia.

### Hyödyt

- Pienikokoinen kaupunkivalaisin – ei ainoastaan tarjoa valopisteitä, vaan on osa kokonaisratkaisua, joka edistää kaupungin identiteettiä
- Erittäin monikäyttöinen valikoima kaiken tyyllisiä valaisinpylväitä ja -varsia – moderni tai klassinen, yksittäis- tai kaksoisvalaisinvarsi, valinnainen jalankulkualueiden minivalaisin
- Saatavilla on pylväskorkeuksia 4–10 m, vakiona tummanharmaa, muut värit ja viimeistelyt pyynnöstä

### Ominaisuudet

- Yksinkertainen, litteä, soikiomainen runko, kaksi kokovaihtoehtoa.
- Laaja valikoima kaiken tyyllisiä valaisinpylväitä ja -varsia – moderni tai klassinen, yksittäis- tai kaksoisvalaisinvarsi, pylvään korkeus 4–10 m.
- Uusinta lamppu- ja liitäntälaitetekniikkaa – myös LED.
- Sopii varsi-, riippu- ja tolppa-asennukseen.
- Säädetävä valokeila ja häiriövalolisävarusteet

## Käyttökohteet

- Kaupunki-, asuin- ja jalankulkualueet ja ostosalueet
- Paikalliset kadut, pienet kokoojatie
- Aukiot, puistot

## Spesifikaatiot

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tyyppi</b>            | CGP431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valonlähde</b>        | Purkauslamput:<br>- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45–140 W<br>- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 70–250 W<br>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W<br>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100–250 W<br>- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W<br>- 1 x SON-T / E40 / 100–250 W<br>Kompakti loisteputki:<br>- 1 x MASTER PL-T 4-nastainen / GX24q-3 tai 4 tai 5* / 32, 42, 57 W<br>- *riippuu tehosta<br>Induktiolamppujärjestelmä:<br>- 1 x MASTER QL-järjestelmä / 55, 85 W |
| <b>Valonlähde mukana</b> | Kyllä (K tai valon väri 728, 830, 840 tai 942)<br>Ei sisälly toimitukseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Liitäntälaite</b>     | Elektromagneettinen (pienihäviöinen) 230 tai 240 V / 50 Hz:<br>- Induktiivinen<br>Elektroninen (EB), 220 - 240 V / 50 - 60 Hz<br>- Korkeataajuuksinen (HF)<br>- Elektroninen (EB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Optiikka</b>          | Avoin CT-POT (OR) -optiikka CosmoPolis-, CDO- ja SON-lampuille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Optiikka</b>          | Tasolasi (FG)<br>Tasolasi, DynaClean-pintakäsittely (FGD)<br>Polykarbonaattikupu (PC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Spesifikaatiot

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tyyppi</b>            | CGP430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valonlähde</b>        | Purkauslamput:<br>- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45–90 W<br>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W<br>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W<br>- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W<br>- 1 x SON-T / E40 / 100 W<br>- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35–70 W<br>Kompakti loisteputki:<br>- 1 x MASTER PL-T 4-nastainen / GX24q-3 tai 4 tai 5* / 32, 42 W<br>- *riippuu tehosta |
| <b>Valonlähde mukana</b> | Kyllä (K tai valon väri 728, 830, 840 tai 942)<br>Ei sisälly toimitukseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Liitäntälaite</b>     | Elektromagneettinen (pienihäviöinen) 230 tai 240 V / 50 Hz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sytytin</b>                       | Sarja (SI)<br>Sarja, itsekatkaiseva (SS)<br>Yleissytytin, digitaalinen (SND)<br>Yleissytytin (SP)<br>ST, itsepysähtyvä                                                                                                                                          |
| <b>Lisävarusteet</b>                 | Ohjausjärjestelmät<br>- Chronosense (CH), himmennyskytkin (SW), valo-/minikenno (P3)                                                                                                                                                                            |
| <b>Materiaalit ja pintakäsittely</b> | Runko: paineallettua alumiinia<br>Sisäosat: lasilla vahvistettua polypropeenaa                                                                                                                                                                                  |
| <b>Väri</b>                          | Katos: tummanharmaa (GR)<br>Kehys: hopeanharmaa<br>Muita RAL- tai Akzo Futura -värejä saatavana tilauksesta                                                                                                                                                     |
| <b>Asennus</b>                       | Asennus pylvään päähän: aksiaalinen Ø 60 / 76 mm (76P)<br>Asennus pylvään päähän: kallistettavissa saranan avulla (76PA)<br>Varsiasennus: asennus sivusta Ø 42 - 60 mm (60S)<br>Suositeltava kiinnityskorkeus: 4–10 m, valaisinpylvään ja valaisinvarren mukaan |
| <b>Lisävarusteet</b>                 | Asennuskiinnikkeet (ZGP430 MBA)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Käyttökohteita</b>                | Kaupunki-, asuin-, jalankulku- ja ostosalueet, aukiot, paikalliset kadut, pienet kookojatiet, puistot                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Induktiivinen</b> | Elektroninen (EB), 220 - 240 V / 50 - 60 Hz<br>- Elektroninen (EB)                                                     |
| <b>Optiikka</b>      | Avoin CT-POT (OR) -optiikka CosmoPolis-, CDO- ja SON-lampuille                                                         |
| <b>Optiikka</b>      | Tasolasi (FG)<br>Tasolasi, DynaClean-pintakäsittely (FGD)<br>Polykarbonaattikupu (PC)                                  |
| <b>Sytytin</b>       | Sarja (SI)<br>Sarja, itsekatkaiseva (SS)<br>Yleissytytin, digitaalinen (SND)<br>Yleissytytin (SP)<br>ST, itsepysähtyvä |
| <b>Lisävarusteet</b> | Ohjausjärjestelmät<br>- Chronosense (CH), himmennyskytkin (SW), valo-/minikenno (P3)                                   |

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaalit ja pintakäsittely</b> | Runko: painevalettua alumiinia                                                    |
| <b>Väri</b>                          | Sisäosat: lasilla vahvistettua polypropeenaa                                      |
|                                      | Katos: tummanharmaa (GR)                                                          |
|                                      | Kehys: hopeanharmaa                                                               |
|                                      | Muita RAL- tai Akzo Futura -värejä saatavana tilauksesta                          |
| <b>Asennus</b>                       | Asennus pylvään päähän: aksiaalinen Ø 60 /76 mm (76P)                             |
|                                      | Asennus pylvään päähän: kallistettavissa saranan avulla (76PA)                    |
|                                      | Varsiasennus: asennus sivusta Ø 42 - 60 mm (60S)                                  |
|                                      | Suosittelava kiinnityskorkeus: 4–10 m, valaisinympylvään ja valaisinvarren mukaan |

## Spesifikaatiot

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tyyppi</b>            | CSP431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valonlähde</b>        | Purkauslamput:<br>- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45–140 W<br>- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 70–250 W<br>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W<br>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 140, 150, 250 W<br>- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W<br>- 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W<br>Kompakti loisteputki:<br>- 1 x MASTER PL-T 4-nastainen / GX24q-3 tai 4 tai 5* / 32, 42, 57 W<br>- *riippuu tehosta<br>Induktiolamppujärjestelmä:<br>- 1 x MASTER QL-järjestelmä / 55, 85 W |
| <b>Valonlähde mukana</b> | Kyllä (K tai valon väri 728, 830, 840 tai 942)<br>Ei sisälly toimitukseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Liitäntälaite</b>     | Elektromagneettinen (vähähäviöinen) 230 tai 240 V / 50 Hz:<br>- Induktiivinen<br>Elektroninen (EB), 220 - 240 V / 50 - 60 Hz<br>- Elektroninen (EB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Optiikka</b>          | Avoin CT-POT (OR) -optiikka CosmoPolis-, CDO- ja SON-lampuille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lisävarusteet</b>  | Asennuskiinnikkeet (ZGP430 MBA)                                                                       |
| <b>Käyttökohteita</b> | Kaupunki-, asuin-, jalankulku- ja ostosalueet, aukiot, paikalliset kadut, pienet kookojatiet, puistot |

|                                      |                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optiikkalevy</b>                  | Tasolasi (FG)<br>Tasolasi, DynaClean-pintakäsittely (FGD)<br>Polykarbonaattikupu (PC)                                         |
| <b>Sytytin</b>                       | Sarja (SI)<br>Sarja, itsekatkaiseva (SS)<br>Yleissytytin (SP)<br>ST, itsepysähtyvä                                            |
| <b>Lisävarusteet</b>                 | Ohjausjärjestelmät<br>- Chronosense (CH), himmennyskytkin (SW), valo-/minikenno (P3)                                          |
| <b>Materiaalit ja pintakäsittely</b> | Runko: painevalettua alumiinia                                                                                                |
| <b>Väri</b>                          | Sisäosat: lasilla vahvistettua polypropeenaa                                                                                  |
|                                      | Katos: tummanharmaa (GR)                                                                                                      |
|                                      | Kehys: hopeanharmaa                                                                                                           |
|                                      | Muita RAL- tai Akzo Futura -värejä saatavana tilauksesta                                                                      |
| <b>Asennus</b>                       | Riippuasennus 34 mm:n putkikierrputkella<br>Suositeltava kiinnityskorkeus: 4–10 m, valaisinympylvään ja valaisinvarren mukaan |
| <b>Käyttökohteita</b>                | Kaupunki-, asuin-, jalankulku- ja ostosalueet, aukiot, paikalliset kadut, pienet kookojatiet, puistot                         |

