



# CitySoul – skaper identitet

## CitySoul

CitySoul er en familie av gatebelysningsarmatur med høyteknologiske lyskilder og forkobling, og som tilbyr enestående optisk ytelse. CitySouls klassiske design smelter godt sammen med dagens bymiljø. Den enkle, flate, ellipsoideformen skaper et elegant lyspunkt. CitySoul er meget allsidig. Den er egnet for sidemontering, nedheng eller toppmontering på stolpe, og med den regulerbare lysstrålen passer den til ethvert bruk. CitySoul benytter meget energieffektive teknologier og er utnevnt som et "Green flagship" hos Philips. CitySoul leveres i to størrelser, sammen med et komplett utvalg av tilhørende master og braketter.

### Fordeler

- Kompakt bybelysningsarmatur - en del av en komplett løsning som fremhever byens identitet i stedet for bare å skaffe til veie enkelte lyspunkt
- Svært allsidig serie med et bredt utvalg av master og braketter til hver stil – moderne eller klassisk, enkel eller dobbel, med mulighet for et mini-armatur for fotgjengere
- Tilgjengelig med stolpehøyder fra 4 til 10 m i standard ultramørk grå. Andre farger og overflatebehandlinger kan fås om ønskelig

### Funksjoner

- Enkel, flat, ellipseformet innfatning tilgjengelig i to størrelser
- Bredt utvalg av master og braketter til hver stil – moderne eller klassisk, enkel eller dobbel – mastehøyde fra 4 til 10m
- Moderne teknologi i lamper og forkoblinger – inkludert LED
- Kan sidemonteres, henges opp eller monteres på stolpetopp
- Justerbar lyskjegle pluss tilbehør for lysinntrenging

### Søknad

- By-, bolig-, fotgjenger- og handleområder
- Lokale veier, mindre samleveier
- Torg, parker

## spesifikasjoner

<b>Type</b>	CGP431
<b>Lyskilde</b>	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 til 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 til 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 til 250 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100 til 250 W Kompaktlysrør: - 1 x MASTER PL-T 4-pin / GX24q-3 eller 4 eller 5* / 32, 42, 57 W - *avhengig av wattforbruk Induksjonslyskildesystem: - 1 x MASTER QL-system / 55, 85 W
<b>Lyskilde inkludert</b>	Ja (K eller lysfarge 728, 830, 840 eller 942) Nei
<b>Forkobling</b>	Elektromagnetisk (lavt tap), 230 eller 240 V / 50 Hz: - Induktiv Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Høyfrekvent (HF) - Elektronisk (EB)
<b>Optikk</b>	Åpen CT-POT (OR)-optikk for CosmoPolis-, CDO- og SON-lyskilder
<b>Optisk deksel</b>	Flatt glass (FG) Flatt glass med DynaClean-overflate (FGD) Polykarbonatkuppel (PC)

## spesifikasjoner

<b>Type</b>	CGP430
<b>Lyskilde</b>	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 til 90 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35 til 70 W Kompaktlysrør: - 1 x MASTER PL-T 4-pin / GX24q-3 eller 4 eller 5* / 32, 42 W - *avhengig av wattforbruk
<b>Lyskilde inkludert</b>	Ja (K eller lysfarge 728, 830, 840 eller 942) Nei
<b>Forkobling</b>	Elektromagnetisk (lavt tap), 230 eller 240 V / 50 Hz:
<b>Induktiv</b>	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronisk (EB)
<b>Optikk</b>	Åpen CT-POT (OR)-optikk for CosmoPolis-, CDO- og SON-lyskilder
<b>Optisk deksel</b>	Flatt glass (FG) Flatt glass med DynaClean-overflate (FGD) Polykarbonatkuppel (PC)

## spesifikasjoner

<b>Type</b>	CSP431
-------------	--------

<b>Tenner</b>	Serie (SI) Serie, selvstoppende (SS) Semiparallell, digital (SND) Semiparallell (SP) Semiparallell, selvstoppende (ST)
<b>Valgmuligheter</b>	Belysningsstyring: - Chronosense (CH), dimmebryter (SW), foto-/minicelle (P3)
<b>Materialer og overflatebehandling</b>	Innfatning: presstøpt aluminium Indre komponenter: glassforsterket polypropylen
<b>Farge</b>	Baldakin: mørk grå (GR) Ramme: sølvgrå Andre RAL- eller Akzo Futura-farger kan fås om ønskelig
<b>Montering</b>	Montering på stolpe: aksialinnføring Ø 60 / 76 mm (76P) Montering på stolpe: vipbar med hengsel (76PA) Sidemontering: sideinnføring Ø 42 - 60 mm (60S) Anbefalt monteringshøyde: 4 - 10 m, avhenger av valgt mast og brakett
<b>Tilbehør</b>	Monteringsbraketter (ZGP430 MBA)
<b>Hovedbruksområder</b>	By-, bolig-, fotgjenger- og handleområder, torg, lokale veier, mindre samleveier, parker

<b>Tenner</b>	Serie (SI) Serie, selvstoppende (SS) Semiparallell, digital (SND) Semiparallell (SP) Semiparallell, selvstoppende (ST)
<b>Valgmuligheter</b>	Belysningsstyring: - Chronosense (CH), dimmebryter (SW), foto-/minicelle (P3)
<b>Materialer og overflatebehandling</b>	Innfatning: presstøpt aluminium Indre komponenter: glassforsterket polypropylen
<b>Farge</b>	Baldakin: mørk grå (GR) Ramme: sølvgrå Andre RAL- eller Akzo Futura-farger kan fås om ønskelig
<b>Montering</b>	Montering på stolpe: aksialinnføring Ø 60 / 76 mm (76P) Montering på stolpe: vipbar med hengsel (76PA) Sidemontering: sideinnføring Ø 42 - 60 mm (60S) Anbefalt monteringshøyde: 4 - 10 m, avhenger av valgt mast og brakett
<b>Tilbehør</b>	Monteringsbraketter (ZGP430 MBA)
<b>Hovedbruksområder</b>	By-, bolig-, fotgjenger- og handleområder, torg, lokale veier, mindre samleveier, parker

<b>Lyskilde</b>	HID:
-----------------	------


- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 til 140 W
- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 til 250 W
- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 140, 150, 250 W
- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
- 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W
Kompaktlysrør:
- 1 x MASTER PL-T 4-pin / GX24q-3 eller 4 eller 5* / 32, 42, 57 W
- *avhengig av wattforbruk
Induksjonslyskildesystem:
- 1 x MASTER QL-system / 55, 85 W
<b>Lyskilde inkludert</b>
Ja (K eller lysfarge 728, 830, 840 eller 942)
Nei
<b>Forkobling</b>
Elektromagnetisk (lavt tap), 230 eller 240 V / 50 Hz:
- Induktiv
Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- Elektronisk (EB)
<b>Optikk</b>
Åpen CT-POT (OR)-optikk for CosmoPolis-, CDO- og SON-lyskilder
<b>Optisk deksel</b>
Flatt glass (FG)
Flatt glass med DynaClean-overflate (FGD)
Polykarbonatkuppel (PC)

<b>Tenner</b>	Serie (SI)
	Serie, selvstoppende (SS)
	Semiparallell, digital (SND)
	Semiparallell (SP)
	Semiparallell, selvstoppende (ST)
<b>Valgmuligheter</b>	Belysningsstyring:
	- Chronosense (CH), dimmebryter (SW), foto-/minicelle (P3)
<b>Materialer og overflatebehandling</b>	Innfatning: formstøpt aluminium
	Indre komponenter: glassforsterket polypropylen
<b>Farge</b>	Baldakin: mørk grå (GR)
	Ramme: sølvgrå
	Andre RAL- eller Akzo Futura-farger kan fås om ønskelig
<b>Montering</b>	Hengende via en 34 mm gassrørgjenge
	Anbefalt monteringshøyde: 4 - 10 m, avhenger av valgt mast og brakett
<b>Hovedbruksområder</b>	By-, bolig-, fotgjenger- og handleområder, torg, lokale veier, mindre samleveier, parker

## Versions





## Målskisse





Product	A	C	D
CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	246 mm	620 mm	480 mm

Målskisse



Product	A	B	C	D
CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	171 mm	510 mm	749 mm	400 mm



Product	A	B	C	D
CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	196 mm	620 mm	754 mm	480 mm

Produkt detaljer



Produkt detaljer



Produkt detaljer



**Generell informasjon**

CE-merke	CE mark
Lyskildefarge	728 varmhvit
Optisk deksel-/linsetype	FG
ENEC-merke	ENEC mark
Forkobling	Elektronisk
lyskildeseriekode	CPO-TW
Antall lyskilder	1
Optikktype	optikk for CosmoPolis lyskilde

**Mekanisk og innfatning**

Farge	grå
-------	-----

**Godkjenning og bruk**

Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode
67976100	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	IK08
67956300	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	IK09
47878400	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	IK08

**Generell informasjon**

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm	Produktseriekode
67976100	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	140 W	CGP431	67956300	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	60 W	CGP430
				47878400	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	140 W	CGP431

