



Originál!

MASTER PL-S 2 Pin

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Výhody

- Optimální světelný výkon při krátkodobém i dlouhodobém zapnutí
- Dostupné v různých barvách světla
- Dobré barevné podání (CRI >80)

Vlastnosti

- Dvoukolíková patice se zabudovaným startérem a kondenzátorem
- Nízký úbytek světelného toku v průběhu životnosti zářivky

Aplikace


- Určeno pro použití v hotelech, restauracích, divadlech ale také v domácím prostředí.
- Vhodné pro užití v reklamních tabulích, na chodbách a také pro bezpečnostní a orientační osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

MASTER PL-S 2 Pin

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Obecné informace	
Patice krytky	G23
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na	Barevné konstrukce	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
		ose X	ose Y					
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	Studená bílá (CW)	4000 K	80	67 lm/W	590 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	Žárovka, bílá	2700 K	82	77 lm/W	900 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje	
		(jmen.)	Spotřeba energie
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	0,170 A	8,8 W



MASTER PL-S 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Spotřeba energie
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,9 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh

