



Az eredeti!

MASTER PL-S 2 Pin

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokhoz használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Előnyök

- Optimális világítási teljesítmény akár rövid, akár hosszú felkapcsolási periódusok esetén
- Többféle választható színhőmérséklet
- Kiváló színmegjelenítés (CRI >80)

Szolgáltatások

- 2 érintkezős aljzat, valamint a speciális gyorsfelkapcsolót és kondenzátort magában foglaló tokozás
- Fénycsőes trifoszfor technológia
- Kis mértékű fényáramcsökkenés az élettartam során

Alkalmazás


- Hotelek, éttermek, színházak és otthoni alkalmazások
- Alkalmas jelzővilágításra, folyosókon, biztonsági és irányfény célokra

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses kapcsolóberendezéssel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nem lehetséges fényerő-szabályozás
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

MASTER PL-S 2 Pin

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G23
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
26087170	MASTER PL-S 9W/ 840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	Hideg fehér (CW)	4000 K	80	67 lm/W	590 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/ 827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	Hagyományos fehér	2700 K	82	77 lm/W	900 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítményfelvétel
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,170 A	8,8 W



MASTER PL-S 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000
		óra
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9 kWh
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	12 kWh

