



Ekonomik LED çözüümü

CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube, T8 floresan lambalarına alternatif olabilecek uygun maliyetli bir LED çözümdür. Bu ürün, genel aydınlatma uygulamalarında kullanılmak üzere sunduğu doğal ışık efektinin yanı sıra ilk andan itibaren enerji tasarrufu da sağlayarak çevre dostu bir çözüm olma özelliği içerir.

Faydaları

- Toplam aydınlatma maliyetlerini en aza indirir
- LED'li aydınlatma teknolojisine en ucuz ve en kolay geçişi sunar.

Özellikler

- Renk seçenekleri: 4000K ve 6500K
- Doğru uyum: 600 mm/1200 veya 1500 mm
- Daha uzun ömür: Floresan lambalardan iki kat daha uzun ömürlü
- Geniş uygulama yelpazesi

Uygulama


- Ofisler
- Bankalar
- Eğitim
- Gıda ve Büyük Perakendeciler
- Hafif Ticari

Güvenlik ve uyarılar

- NOT: Bu lambaların kullanıldığı herhangi bir kurulumun toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı kurulumun tasarımına göre belirlenecektir.
- Kurulum, lambayla birlikte verilen veya çevrimiçi olarak sunulan kurulum şemalarına göre yapılmalıdır. Kurulum, sertifikalı bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.

CorePro LEDtube EM/Mains



Versions



LEDtube COR 21W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.762,6 mm	1.769,7 mm	1.776,8 mm
CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	25,8 mm	28 mm	1.762,6 mm	1.769,7 mm	1.776,8 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro LEDtube EM/Mains

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13
Anahtar Döngüsü	200.000
Nominal kullanım ömrü	50.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T8

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	160 °	6500 K	865	3.100 lm
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	160 °	3000 K	830	2.900 lm
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 °	6500 K	865	2.000 lm
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 °	4000 K	840	2.000 lm
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 °	6500 K	865	2.700 lm
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 °	4000 K	840	2.700 lm
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	240 °	4000 K	840	2.400 lm
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	240 °	6500 K	865	2.400 lm
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	240 °	4000 K	840	3.500 lm
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	240 °	6500 K	865	3.500 lm
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	900 lm
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	900 lm
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	750 lm
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	240 °	3000 K	830	1.700 lm
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	240 °	3000 K	830	2.050 lm
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	850 lm
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	240 °	3000 K	830	1.850 lm
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	240 °	3000 K	830	2.500 lm
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	240 °	3000 K	830	2.250 lm
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	240 °	3000 K	830	3.320 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	21 W	41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	31,5 W
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	21 W	41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	31,5 W
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 W	42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 W
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 W	42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 W
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 W	48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 W
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 W	48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	15,5 W
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	21,5 W	48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 W
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	21,5 W	48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 W

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 W
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	21,5 W
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	31,5 W

Sıcaklık


Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	60 °C
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	-20 °C ila 45 °C	60 °C
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	60 °C
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-20 °C ila 45 °C	60 °C
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	55 °C
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	-20 °C ila 45 °C	55 °C
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	-20 ila +45 °C	50 °C
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	-20 ila +45 °C	50 °C
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	-20 ila +45 °C	55 °C
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	-20 ila +45 °C	55 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	-20 °C ila 45 °C	45 °C
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	-20 °C ila 45 °C	45 °C
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	-20 °C ila 45 °C	50 °C
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	-20 °C ila 45 °C	60 °C
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	-20 °C ila 45 °C	60 °C
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	-20 °C ila 45 °C	45 °C
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	-20 °C ila 45 °C	60 °C
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	-20 °C ila 45 °C	55 °C
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	-20 ila +45 °C	50 °C
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	-20 ila +45 °C	55 °C











Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	21 kWh
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	21 kWh
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	22 kWh
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	22 kWh
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	32 kWh
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	32 kWh
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 kWh
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	16 kWh
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 kWh
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 kWh
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 kWh

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	22 kWh
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	32 kWh



CorePro LEDtube EM/Mains



CorePro LEDtube EM/Mains

