



10–15%–kal magasabb hatásfok!

MASTER PL-C 2 Pin

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes teljesítményű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hagyományos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses előtétek használatát is.

Előnyök

- Optimális világítási teljesítmény akár rövid, akár hosszú felkapcsolási periódusok esetén
- Többféle választható színhőmérséklet
- Kiváló színvisszaadás (CRI >80)

Szolgáltatások

- 2 érintkezős, speciális azonnali gyújtót tartalmaz
- Fénycsöves trifoszfor technológia
- Kismértékű fényáramcsökkenés az élettartam során

Alkalmazás

- Általános vagy kiegészítő világításra, professzionális vagy otthoni környezetben való alkalmazásra
- Süllyesztett vagy felületre szerelt mélysugárzók, fali, asztali és függesztett lámpatestek

MASTER PL-C 2 Pin

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses előtétellel használja
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzői a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nem lehetséges fényerő-szabályozás
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions




LPPR PLC2P 13W



LPPR PLC2P 18W

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI) 80

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (maximum) 1,4 mg

Higanytartalom (Hg) (névleges) 1,4 mg

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2

MASTER PL-C 2 Pin

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X	Színérték Y	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
		koordinátája (névleges)	koordinátája (névleges)				
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	Hideg fehér (CW)	4000 K	69 lm/W	925 lm
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	0,313	0,337	Hideg nappali fény	6500 K	67 lm/W	1 150 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama		Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	
		(névleges)	Teljesítményfelvétel			(névleges)	Teljesítményfelvétel
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W	63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	0,230 A	18,3 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000		Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000	
		óra				óra	
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	14 kWh		63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	19 kWh	

