



%10 – 15 daha verimli!

MASTER PL-C 2 Pinli

MASTER PL-C, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis uygulamalarındaki yukarıdan aydınlatmalar için kullanılan, düşük güçle çalışan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 2 pimli modeli, elektromanyetik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Faydaları

- Kısa veya uzun kullanım için her açıdan en uygun ışık performansı
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)

Özellikler

- Özel anlık starter ve kapasitör barındıran bir muhafaza içeren 2 pimli taban
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıktaki az miktarda azalma

Uygulama

- Profesyonel çevreler ya da ev ortamlarında genel ya da ek aydınlatma için tasarlanmıştır
- Gömme ya da sıva üstü tavan aydınlatmaları, duvar üniteleri, masa lambaları ve avizelerde

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca elektromanyetik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarından etkilenir
- Karartma mümkün değildir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

MASTER PL-C 2 Pinli

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	1,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Genel Bilgiler

%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	6500 h
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h
LSF 2000 sa Nominal	99 %
LSF 4000 sa Nominal	98 %
LSF 6000 sa Nominal	92 %
LSF 8000 sa Nominal	78 %

Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C
-------------------------	-------

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	11 kWh
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh
63523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	19 kWh
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	19 kWh
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	19 kWh
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	19 kWh
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	27 kWh
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX	27 kWh
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27 kWh
63531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	27 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,190 A	10,4 W
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,190 A	10,4 W
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,190 A	10,4 W
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W
63523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W
62088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,230 A	18,3 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,230 A	18,3 W
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,230 A	18,3 W
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	0,230 A	18,3 W
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,335 A	26,5 W
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX	0,335 A	26,5 W
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,335 A	26,5 W
63531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	0,335 A	26,5 W

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
63523570	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24D-1
62088070	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24D-2
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX	G24D-3
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3
63531070	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24D-3

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

MASTER PL-C 2 Pinli

Order Code	Full Product Name	Renk Türü	Renk Türü	Renk Kodu	Renk Kodlaması
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)		
70681270	MASTER PL-C 10W/ 827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
70724670	MASTER PL-C 10W/ 830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
70498670	MASTER PL-C 10W/ 840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
62081170	MASTER PL-C 13W/ 827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
62084270	MASTER PL-C 13W/ 830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
62086670	MASTER PL-C 13W/ 840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
63523570	MASTER PL-C 13W/ 865/2P 1CT/ 5X10BOX	0,313	0,337	865	Soğuk Güneşiği
62088070	MASTER PL-C 18W/ 827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz

Order Code	Full Product Name	Renk Türü	Renk Türü	Renk Kodu	Renk Kodlaması
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)		
62091070	MASTER PL-C 18W/ 830/2P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
62093470	MASTER PL-C 18W/ 840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
63527370	MASTER PL-C 18W/ 865/2P 1CT/ 5X10BOX	0,313	0,337	865	Soğuk Güneşiği
62095870	MASTER PL-C 26W/ 827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
62098970	MASTER PL-C 26W/ 830 /2P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
62100970	MASTER PL-C 26W/ 840/2P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
63531070	MASTER PL-C 26W/ 865/2P 1CT/ 5X10BOX	0,313	0,337	865	Soğuk Güneşiği

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Renk	Renksel	LLMF 2000	LLMF 4000	LLMF 6000	LLMF 8000	Aydınlatma Verimi	Işık Akışı	Işık Akışı
		Sıcaklığı (Nom)	Geriverim İndeksi (Nom)					(nominal) (Nom)		(Nominal) (Nom)
70681270	MASTER PL-C 10W/ 827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	92 %	87 %	83 %	81 %	60 lm/W	600 lm	600 lm
70724670	MASTER PL-C 10W/ 830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	92 %	87 %	83 %	81 %	60 lm/W	600 lm	600 lm
70498670	MASTER PL-C 10W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	92 %	87 %	83 %	81 %	60 lm/W	600 lm	600 lm
62081170	MASTER PL-C 13W/ 827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	92 %	87 %	83 %	81 %	69 lm/W	925 lm	925 lm
62084270	MASTER PL-C 13W/ 830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	92 %	87 %	83 %	81 %	69 lm/W	925 lm	925 lm
62086670	MASTER PL-C 13W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	92 %	87 %	83 %	81 %	69 lm/W	925 lm	925 lm
63523570	MASTER PL-C 13W/ 865/2P 1CT/5X10BOX	6500 K	80	90 %	85 %	81 %	77 %	63 lm/W	860 lm	845 lm
62088070	MASTER PL-C 18W/ 827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	92 %	87 %	83 %	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62091070	MASTER PL-C 18W/ 830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	92 %	87 %	83 %	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm

MASTER PL-C 2 Pinli

Order Code	Full Product Name	Renk Sıcaklığı (Nom)	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	Renksel Geriverim				Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal)
				LLMF 2000 sa Nominal	LLMF 4000 sa Nominal	LLMF 6000 sa Nominal	LLMF 8000 sa Nominal			
62093470	MASTER PL-C 18W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	92 %	87 %	83 %	81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
63527370	MASTER PL-C 18W/ 865/2P 1CT/5X10BOX	6500 K	80	90 %	85 %	81 %	77 %	67 lm/W	1150 lm	1120 lm
62095870	MASTER PL-C 26W/ 827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	81	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
62098970	MASTER PL-C 26W/ 830 /2P 1CT/5X10BOX	3000 K	81	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
62100970	MASTER PL-C 26W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	92 %	87 %	83 %	81 %	68 lm/W	1800 lm	1800 lm
63531070	MASTER PL-C 26W/ 865/2P 1CT/5X10BOX	6500 K	80	90 %	85 %	81 %	77 %	66 lm/W	1740 lm	1740 lm

