



产品描述

MASTER PL-C 2 Pin

紧凑型节能荧光灯。紧凑的长弧结构，低压低汞荧光灯管。由 4 根平行的细荧光灯管组成

优点

- 每次长或短的开关操作都达到最佳光性
- 多种光色选择
- 显色性好 (显色指数 > 80)

特点

- 2 针特殊灯座，内装抗干扰的电容和启动器，不可调光
- 4 针灯座，无启动器和电容器；适合与高频电子镇流器配用。若与电感镇流器配用，则须加装启动器；用户可选用适当的镇流器，用于调节灯光的明暗度
- 应用环境和配套镇流器会影响光源的性能

应用

- 为专业及家庭环境的一般照明或辅助照明而设计
- 用于嵌入式或吸顶式筒灯、壁灯、台灯和吸顶灯灯具

安全提示

- 只使用电磁控制装置
- 应用环境和配套镇流器会影响光源的性能
- 不可调光

MASTER PL-C 2 Pin

Versions




LPPR PLC2P 18W



LPPR PLC2P 26W

二维绘图



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	139.4 mm
MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	139.4 mm
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	150.4 mm
MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	171.4 mm
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	171.4 mm

控制和调光	
可调光	否
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	1.4 mg

一般信息

Order Code	Full Product Name	底盖
927904883001	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
927904886502	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
927905786502	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2

Order Code	Full Product Name	底盖
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3

灯技术

Order Code	Full Product Name	颜色名称	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	光通量
927904883001	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	暖白色 (WW)	3000 K	82	69 lm/W	925 lm
927904886502	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	冷日光	6500 K	80	63 lm/W	845 lm
927905786502	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	冷日光	6500 K	82	67 lm/W	1,200 lm
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	白炽灯白光	2700 K	82	68 lm/W	1,800 lm
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	冷白色 (CW)	4000 K	82	68 lm/W	1,800 lm

MASTER PL-C 2 Pin

操作和电气

Order Code	Full Product Name	灯具电流 (标称)	功耗
927904883001	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	0.170 A	13.4 W
927904886502	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	0.170 A	13.4 W
927905786502	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	0.230 A	17.9 W

Order Code	Full Product Name	灯具电流 (标称)	功耗
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	0.335 A	26.5 W
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	0.335 A	26.5 W

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
927904883001	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	17 kWh
927904886502	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	17 kWh
927905786502	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
927906182701	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh

