



Laveste totale driftskostnader!

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

MASTER PL-C Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Lyskildene i MASTER PL-C Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-C-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske HF-forkoblinger med integrert forhåndsvarming, og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Fordeler

- Mindre arbeid og lavere vedlikeholdskostnader, og gjør det enklere å gå over fra enkeltutskiftning til gruppeutskiftning
- Best mulig lysytelse for å kunne være slått på i lange perioder
- Stort utvalg lysfarger
- God fargegjengivelse (CRI > 80)
- Kan dimmes ned til 30 %

Funksjoner

- 4-pins feste
- Trifosfat-lysrørteknologi
- Ekstra lang levetid og færre tidlige feil
- Lite lysforringelse gjennom levetiden

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Søknad

- Designet for allmenn eller supplerende belysning i profesjonelle bruksområder
- Innfelt eller utenpåliggende downlights, wall washers, bord-og pendellamper
- Egnet for bruk i bruksområder hvor lampeskiftkostnader er høye (høy takhøyde, vanskelig å komme til): kjøpesentra, supermarkeder, lagerbygg, produksjonshaller og offentlige områder

Warnings and safety


- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR PLC4PLTG 18W

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

