



En profesjonell, energibesparende belysningsløsning

MASTER PL-Electronic

Ikke-overbygde, energibesparende MASTER-lyskilder – det perfekte valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse og pålitelighet.

Fordeler

- Høyeste energieffektivitet gir en femtedel av energiforbruket til glødelamper for samme lysmengde
- Minste dimensjon sikrer optimalt fysisk plassering
- Høy pålitelighet gjennom hele levetiden. Noe som er spesielt fordelaktig når det kreves belysning i lengre perioder og/eller det er vanskelig å komme til for å skifte lampe
- Laveste totale eierkostnader

Funksjoner

- Suverent long life alternativ til glødelamper, tilgjengelig i et stort utvalg wattstyrker
- "European energy efficiency": klasse A for hele serien
- Opprettholder lysytelse svært godt gjennom hele levetid
- Nesten konstant lysmengde (>90%) i hele anbefalt temperaturområde
- Svært lavt kvikksølvinnhold

MASTER PL-Electronic


Søknad

- Designet for å erstatte glødelamper i de fleste profesjonelle og halv-profesjonelle bruksområder
- Spesielt egnet for bruk i restauranter, hoteller, butikker og kontorer. Er også egnet for utendørs bruk
- Egnet for nødlys med likestrøms-forsyning
- Ved utendørs bruksområder kreves lukket armatur (for å beskytte elektroniske komponenter i sokkelen mot fuktighet)
- Ikke egnet for dimming og elektronisk styring

Versions



Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	152,2 mm	48,0 mm

