



Det mest miljøvennlige valget i porteføljen med energibesparende lyskilder

MASTER PL-Electronic Polar

Energibesparende, overbygde lyskilder for profesjonelle utendørsinstallasjoner – det perfekte valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse og pålitelighet. Produktfamilien har ulike wattforbruksutgaver som passer ulike bruksområder.

Fordeler

- Meget god prestasjon ved lav omgivelsestemperatur (>90% av nominell lysytelse mellom -20°C og $+40^{\circ}\text{C}$), er derfor ideell for utendørs bruksområder
- Høyest energieffektivitet resulterer i 20% av energiforbruket sammen lignet med en glødelampe med samme lysmengde
- Høyest pålitelighet gjennom levetiden som er spesielt viktig der hvor belysning brukes i lange perioder om gangen, og/eller hvor lampeskift er vanskelig
- Levetid er ikke påvirket av antall av/på
- Den beste kompakte sparepæren for miljøet
- Lavest totale eierkostnad

MASTER PL-Electronic Polar

Funksjoner

- Long-life alternativ til glødelampen –gjennomsnitt levetid 8-15x lengre
- Amalgam teknologi for utmerket, praktisk talt konstant lysytelse over et bredt temperaturområde
- Meget liten lystilbakegang gjennom levetiden
- Unik Philips broteknologi brukes i hele serien
- Meget lavt kvikksølvinnhold (2 mg)
- Europeisk energiklasse A for hele serien


Søknad

- Designet for å erstatte glødelamper i de fleste profesjonelle og semiprofesjonelle bruksområder
- Utendørs (f.eks. hotell, parkeringsplasser, restaurant/café hage, terrasse, hage/ gressplen belysning)
- Lukket armature må benyttes ved utendørs bruk
- Ikke egnet for dimming eller elektronisk styring

Versions



Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50,8 mm	158,0 mm	48,0 mm

