



Zoptymalizowana pod kątem niskich temperatur!

MASTER PL-L Polar 4 pinowe

MASTER PL-L Polar to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w miejscach o niskich temperaturach, takich jak chłodnie lub w instalacjach oświetlenia zewnętrznego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w niskotemperaturowych warunkach. Lampa współpracuje ze statecznikami elektromagnetycznymi i elektronicznymi HF. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Korzyści

- Optymalna jakość oświetlenia przy włączaniu na krótkie i długie okresy w miejscach o niskich temperaturach
- Wysoka trwałość i stabilny strumień świetlny
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw ($R_a > 80$)
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10% maksymalnego strumienia świetlnego

Cechy

- 4-kołkowy trzonek
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek strumienia świetlnego w okresie użytkowania lampy

Zastosowanie

- Tereny mieszkaniowe, parki i place, obszary pod wiatami w magazynach i strefach transportowych
- Chłodne miejsca wewnątrz budynków (np. magazyny, sąsiedztwo lodówek z żywnością)
- Strumień świetlny w niskich temperaturach można dodatkowo zwiększyć przez nałożenie przezroczystej osłony termicznej na górę lampy

MASTER PL-L Polar 4 pinowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje



LPPR PLL4PLT 55W

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

