



# Vaihtoehto!

## PL-Q 2-nastainen

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

### Hyödyt

- Matala korkeus
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto (Ra > 80)

### Ominaisuudet

- 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka

### Käyttökohteet

- Käytävät, saniteetitilat, portaikot ja vastaanottoalueet

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


## PL-Q 2-nastainen

### Versions



LPPR PLQ2P

### Mittapiirros



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm
1CT/10BOX							

