



Skutočná alternatíva

PL-Q 4 kolíkové

PL-Q je účinná kompaktná žiarivka štvorcového tvaru, ktorá sa zvyčajne používa v dekoratívnych svietidlách. Vďaka malej montážnej výške a rovnomernému rozptylu svetla ponúka energeticky účinnú prevádzku a zároveň slobodu dizajnu najmä pri plochých stropných či nástenných svietidlách. Štvorkolíková verzia je určená na prevádzku s elektronickým predradníkom.

Výhody

- Malá montážna výška
- Výber viacerých farieb svetla
- Dobré podanie farieb (CRI >80)
- Stmievanie možné až do 10 %

Vlastnosti

- 4-kolíková päťica
- Technológia trífosforových žiaroviek

Aplikácie

- Ideálne na použitie v priestoroch, ako sú chodby, toalety, schodiská a recepcie

Varovanie a ochrana

- Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým vysokofrekvenčným predradníkom.
- Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


PL-Q 4 kolíkové

Versions



LPPR PLQ4P

Rozmerový obrázok



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Všeobecné informácie	
Pätica	GR10q
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	81
Merný výkon (menovitý) (nom.)	75 lm/W
Svetelný tok	2 750 lm
Prevádzkové a elektrické	
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,430 A
Spotreba	38,4 W
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	39 kWh
Obsah ortuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	4 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (men.)
27172325	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Teplá biela (WW)	3000 K
27174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	0,38	0,38	Studená biela (CW)	4000 K

