



İşte alternatif!

PL-Q 4 Pinli

PL-Q, genellikle dekoratif aydınlatma armatürlerinde kullanılan, verimli, kare şeklinde, kompakt bir floresan lambadır. Enerji verimli çalışma avantajı sağlamanın yanı sıra fazla yüksek olmaması ve ışığı homojen biçimde dağıtması nedeniyle özellikle düz tavan veya duvar armatürleri için tasarım özgürlüğü de sağlar. 4 pimli modeli, elektronik tertibatlarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Faydaları

- Fazla yüksek değildir
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)
- %10'a kadar karartabilme

Özellikler

- 4 pimli taban
- Floresan üç fosfor teknolojisi

Uygulama

- Koridorlar, tuvaletler, merdivenler ve resepsiyon alanları gibi yerlerdeki uygulamalar için idealdir

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

PL-Q 4 Pinli

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	3 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4 mg

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GR10Q
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar	13000 h
Kullanım Ömrü (Nom)	
LSF Ön Isıtmalı 16000 sa Nominal	22 %
LSF Ön Isıtmalı 20000 sa Nominal	4 %
LSF Ön Isıtmalı 2000 sa Nominal	99 %
LSF Ön Isıtmalı 4000 sa Nominal	98 %
LSF Ön Isıtmalı 6000 sa Nominal	95 %
LSF Ön Isıtmalı 8000 sa Nominal	89 %

Işık Teknik Ayrıntıları

Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	81
LLMF 12000 sa Nominal	79 %
LLMF 16000 sa Nominal	78 %
LLMF 2000 sa Nominal	90 %
LLMF 20000 sa Nominal	78 %
LLMF 4000 sa Nominal	86 %
LLMF 6000 sa Nominal	83 %
LLMF 8000 sa Nominal	80 %

Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
-------------------------	-------

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
26988125	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10	17 kWh
27206525	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	17 kWh
26993525	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	29 kWh
27174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	39 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
26988125	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10	0,195 A	16,2 W
27206525	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	0,195 A	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
26993525	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	0,320 A	28,4 W
27174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	0,430 A	38,4 W

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Renk Türü		Renk	
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)	Kodu	Kodlaması
26988125	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
27206525	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	0,409	0,394	835	Beyaz (WH)
26993525	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz

Order Code	Full Product Name	Renk Türü		Renk	
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)	Kodu	Kodlaması
27174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

PL-Q 4 Pinli

Order Code	Full Product Name	Renk	Aydınlatma		Işık Akışı
		Sıcaklığı (Nom)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	(Nominal) (Nom)
26988125	PL-Q 16W/ 827/4P 1CT/10	2700 K	66,6 lm/W	1050 lm	1050 lm
27206525	PL-Q 16W/ 835/4P 1CT/ 10BOX	3500 K	66,6 lm/W	1050 lm	1050 lm
26993525	PL-Q 28W/ 840/4P 1CT/ 10BOX	4000 K	73,2 lm/W	2050 lm	2050 lm

Order Code	Full Product Name	Renk	Aydınlatma		Işık Akışı
		Sıcaklığı (Nom)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	(Nominal) (Nom)
27174725	PL-Q 38W/ 840/4P 1CT/ 10BOX	4000 K	75 lm/W	2750 lm	2850 lm

