



Najlepszy sposób na oszczędność!

MASTER PL-R Eco 4 pinowe

MASTER PL-R Eco to niezwykle wydajna kompaktowa świetlówka do opraw oświetleniowych typu downlight. Składa się z sześciu równoległych rurek oraz innowacyjnych oprawek „obróć i zablokuj”, zaprojektowanych pod kątem współpracy ze statecznikami elektronicznym. W lampie MASTER PL-R Eco zastosowano oryginalną technologię mostka, wynalezioną i opatentowaną przez firmę Philips. Gwarantuje ona optymalne działanie lampy oraz znacznie wyższą skuteczność świetlną niż w przypadku zwykłych świetlówek kompaktowych. Ponadto trwałość lamp MASTER PL-R Eco ponad dwukrotnie przekracza trwałość tradycyjnych świetlówek dzięki znakomitemu utrzymywaniu strumienia świetlnego. Oprawki lampy z mechanizmem „obróć i zablokuj” umożliwia łatwy i bezpieczny (de)montaż lampy w oprawie oraz jej solidne umocowanie w oprawie oświetleniowej.

Korzyści

- Zużycie energii niższe nawet o 50% w porównaniu z lampami 18 i 26 W PL-C/T, współpracującymi ze statecznikami elektromagnetycznymi przy zbliżonych poziomach oświetlenia
- Zużycie energii nawet o 25% niższe w porównaniu z lampami 18 i 26 W PL-C/T, współpracującymi ze statecznikami elektronicznymi przy zbliżonych poziomach oświetlenia
- Łatwa (re)instalacja lamp i stabilne mocowanie dzięki nowym trzonkom / oprawkom z blokadą po obrocie
- Wyższa trwałość i odporność na awarie przekłada się na mniejszą pracochłonność i mniejsze koszty serwisowania. Ponadto umożliwia zastąpienie wymiany indywidualnej wymianą grupową
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10% maksymalnego strumienia świetlnego

MASTER PL-R Eco 4 pinowe

Cechy

- 4-wtykowa oprawka lampy z blokadą po obrocie GR14q-1, bez zapłonika i kondensatora
- Maksymalny strumień świetlny osiągany w temperaturze ok. 35–40°C w dowolnej pozycji trzonkiem do dołu
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Bardzo wysoka trwałość i odporność na awarie
- Bardzo niski spadek strumienia świetlnego podczas okresu użytkowania lampy
- Trwałość sięgająca 19 000 godzin

Zastosowanie

- Opracowana jako główne lub pomocnicze oświetlenie typu downlight w zastosowaniach (pół)profesjonalnych. Używana w takich pomieszczeniach, jak: biura, sklepy, szpitale, budynki rządowe i użyteczności publicznej
- Idealna do montażu we wbudowanych lub montowanych na powierzchni oprawach typu downlight, oprawy naścienne
- Odpowiednia tam, gdzie koszty konserwacji są wysokie (w związku z dużą wysokością sufitu lub trudnym dostępem do niego): w domach towarowych, supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych i miejscach publicznych

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

