



产品描述

PL-S 4 Pin

紧凑型节能荧光灯紧凑的长弧结构，低低压汞荧光灯管由 2 根平行的细荧光灯管组成

优点

- 使用寿命长，光输出持久稳定

特点

- 4 针灯座，无启动器和电容器，适合与电子镇流器配用，可调光，配合高频镇流使用
- 应用环境和配套镇流器会影响光源的性能

应用


- 适用于旅馆、饭店、剧院和家庭
- 适用于标志、走廊、安全和引导照明
- 为专业及家庭环境的一般照明或辅助照明而设计，用于嵌入式或吸顶式筒灯、壁灯、台灯和吸顶灯灯具

Versions



PL-S 4 Pin

二维绘图



Product	D (max)	D1 (max)	C (max)
PL-S 11W/840/4P 1CT/25	27.1 mm	10 mm	219.9 mm

