



Najszersza seria produktów na świecie!

MASTER PL-T 2 pinowe

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach, gdzie wymagane jest mocniejsze oświetlenie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Korzyści

- Optymalna jakość oświetlenia w krótkich i długich okresach działania po włączeniu
- Odczuwalnie więcej światła (o ok. 15%) z jednego punktu świetlnego niż w przypadku innych lamp o podobnym kształcie
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw ($R_a \geq 80$)

Cechy

- 2-wtykowa podstawa z korpusem zawierającym specjalny zapłonnik i kondensator
- Technologia mostkowania firmy Philips
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek strumienia świetlnego w okresie użytkowania lampy
- Szybkie rozpalanie lampy

MASTER PL-T 2 pinowe

Zastosowanie

- Opracowana jako główne lub pomocnicze oświetlenie w zastosowaniach profesjonalnych i półprofesjonalnych
- Idealna do montażu w oprawach oświetleniowych typu downlight wbudowanych lub montowanych na powierzchni, oprawy naścienne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje



LPPR PLT2PN 18W

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

MASTER PL-T 2 pinowe

