



Dünyanın en geniş ürün yelpazesi!

MASTER PL-T 4 Pinli

MASTER PL-T, genellikle perakende mağazalar, konaklama tesisleri ve ofisler gibi yüksek düzeyde aydınlatma gerektiren uygulamalarda yukarıdan aydınlatma için kullanılan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 4 pimli modeli, elektronik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Faydaları

- Kısa veya uzun kullanım için her açıta en uygun ışık performansı
- Diğer benzer şekillere göre ışık noktası başına belirgin şekilde daha fazla ışık (yaklaşık %15 daha fazla)
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)
- %10'a kadar karartabilme

Özellikler

- 4 pimli taban
- Philips'in köprüleme teknolojisi uygulanmıştır
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıpta az miktarda azalma
- Hızlı yanma

Uygulama

- Profesyonel ve yarı profesyonel çevrelerde genel veya tamamlayıcı aydınlatma için tasarlanmıştır
- Gömme veya yüzeye monte edilmiş armatürler, duvar üniteleri ve dış mekan aydınlatmaları için ideal
- Acil durum aydınlatması ve dim edilen uygulamalar için uygundur

MASTER PL-T 4 Pinli

Güvenlik ve uyarılar


- Lamba ışığının teknik ve elektrik ile ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions



LPPR PLT4PN 32W

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

