



Cele mai mici cheltuieli totale de exploatare și cel mai mare flux!

MASTER PL-T Xtra cu 4 pini

MASTER PL-T Xtra este o lampă fluorescentă eficientă, compactă, utilizată în mod tipic în aparate de iluminat cu distribuție orientată în jos pentru aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri care necesită niveluri de iluminat mai mari. În plus, lămpile MASTER PL-T Xtra asigură cheltuieli de exploatare semnificativ mai mici grație duratei de viață, mai mult decât dublă față de durata de viață a unei lămpi standard MASTER PL-T, precum și ratei foarte scăzute de defectare prematură. Tehnologia "bridge" brevetată Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 4 pini este proiectată pentru funcționare cu balast electronic și este furnizată cu un soclu de lampă de tip cuplare/decuplare.

Beneficii

- Durată de funcționare extrem de îndelungată
- Durata mare de funcționare și rata scăzută a defectării timpurii generează mai puține probleme și costuri de întreținere reduse și facilitează înlocuirea în grup
- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire

MASTER PL-T Xtra cu 4 pini

Caracteristici

- Soclu cu 4 pini
- Tehnologia cu legătură transversală brevetată Philips
- Durată de viață foarte mare și mai puține defectări premature
- Tehnologie cu lămpi fluorescente tri-fosfor
- Depreciere redusă a luminii pe durata de viață a lămpii
- Emisie rapidă a luminii

Cerere

- Create pentru iluminatul general sau suplimentar în medii profesionale și semi-profesionale
- Ideale pentru utilizarea în aparate de iluminat cu distribuție inferioară încastrate sau montate pe suprafețe, aplice de perete, iluminat exterior
- Adecvate pentru aplicațiile în care costurile cu întreținerea sunt foarte ridicate (tavane înalte, greu de atins): magazine, supermarketuri, depozite, hale de producție și zone publice

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions





LPPR PLT4PLTG 32W



LPPR PLT4PLTG 42W

MASTER PL-T Xtra cu 4 pini

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Date tehnice lumină

Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Funcționare și sistem electric

Curent lampă (nom.)	0,320 A
---------------------	---------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Aprobare și aplicație

Conținut de mercur (Hg) (max.)	3 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-4

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	75 lm/W	2.300 lm

Order Code	Full Product Name	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	74 lm/W	3.000 lm

Funcționare și sistem electric

MASTER PL-T Xtra cu 4 pini

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42,0 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	32 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	42 kWh

