



# A tecnologia mais confiável!

## MASTER PL-T TOP 4 Pinos

A MASTER PL-T TOP é uma eficiente lâmpada fluorescente compacta, normalmente usada em aplicações de downlight geral em lojas, hotéis e escritórios que precisam de níveis de luz mais elevados. A tecnologia de amálgama da Philips garante excelente desempenho em aplicações com grande variação de temperatura, possibilitando níveis de saída e eficiência consideravelmente mais altos. A versão de quatro pinos foi projetada para uso com reator eletrônico e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe rápido.

### Benefícios

- Excelente desempenho para longos períodos de uso contínuo.
- Saída de luz substancialmente maior (+30%) por ponto de luz em comparação com as soluções convencionais.
- Independência de alta temperatura no caso de aplicações sob temperaturas mais elevadas.
- Longa durabilidade com boa manutenção de lúmen.

### Características

- Base de quatro pinos.
- Utiliza a tecnologia de amálgama da Philips.
- Tecnologia trifósforo fluorescente.
- Baixo nível de depreciação da luz ao longo da vida útil da lâmpada.

### Aplicação

- Projetada para iluminação geral ou complementar em ambientes profissionais ou semiprofissionais.
- É ideal para uso em luminárias downlight de embutir ou sobrepor de luz descendente e arandelas.
- A primeira opção nos casos de ciclos de acendimento longos e a mais alta saída de luz.

## MASTER PL-T TOP 4 Pinos


### Avisos e Segurança

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied HF control gear
- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

### Versions



### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2021, Agosto 16 - Dados sujeitos a alteração