



Tout simplement irrésistible. Une qualité lumineuse supérieure du début jusqu'à la fin

MasterColor CDM-TC T4

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau. La lampe T4 tubulaire à embout simple MasterColor® 3000K de Philips est une lampe compacte, à faible consommation, céramique à halogénure métallisé qui diffuse une lumière vive scintillante.

Avantages

- Une solution de remplacement à faible consommation aux lampes incandescentes ou halogènes.
- Un meilleur maintien du flux lumineux par rapport aux lampes standard à halogénure métallisé.
- Couleur uniforme d'une lampe à l'autre pendant toute leur durée de vie.

MasterColor CDM-TC T4

Fonctions

- IRC 90 (indice de rendu des couleurs)
- Lampes à haute efficacité (jusqu'à 104 LPW)
- Position verticale $\pm 60^\circ$ (39 W); position de fonctionnement universelle (70 W)
- Les dimensions et le culot sont les mêmes que celles de MasterColor.
- Comprennent la technologie FadeBlock™, un système intégré de blocage des UV destiné à réduire la décoloration des tissus et des peintures.
- Versions 39 W et 70 W.


Application

- Idéales pour les éclairages de présentation et d'accentuation dans les commerces.

Mises en garde et sécurité


- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MasterColor CDM-TC 70W/830 G8.5 T4 CL	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Colour Rendering Diagrams



210°

180°

150°

