

Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID - Basic BHL για HPL/HPI

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI (Plus) και SON-H

Οφέλη

- Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
- Ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί εξ αποστάσεως

Χαρακτηριστικά

- Τα μπάλαστ που έχουν σχεδιαστεί για λαμπτήρες υδραργύρου (HPL) και δεν χρησιμοποιούν αναφλεκτήρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με λαμπτήρες HPI και αναφλεκτήρα
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μπαγιονέτ διατίθενται κατ' απαίτηση
- Δυνατότητα γείωσης κατά την τοποθέτηση
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή


- Φωτισμός εξωτερικών χώρων

HID - Basic BHL για HPL/HPI

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	150,0 mm	129,0 mm	76,0 mm
BC2-151					

