




Driftsäker lösning som håller länge

HID-Basic BHL MK4 för HPL/HPI

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för HPL-, HPI Plus- och SON-H-lampor

Fördelar

- Driftsäker lösning som håller länge och är skyddad mot överhettning; bättre för varma miljöer än sina föregångare; förlängd garanti
- Minimal effektförlust tack vare ortocyklisk lindningsprocess
- Styrsystemet kan fjärrmonteras

Funktioner


- Förbättrade termiska egenskaper – mycket svalare driftdon
- Driftdon utformade för kvicksilverlampor (HPL) utan tändare kan också användas med HPI-lampor med en tändare
- Utrustad som standard med skruvkopplingsplintar, kontakt efter förfrågan
- Utrustad för jordning under montering
- Driftdon för alternativ nätspänning/nätfrekvens efter förfrågan

Användning


- Utomhusbelysning

HID-Basic BHL MK4 för HPL/HPI

Versions



Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

