




Hosszantartó, megbízható megoldás

HID-Basic BSN/BMH soros, multiwatt SON/CDO/CDM/MH/HPI-hez

CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső soros (szuperponált) gyújtóelektroddal használható impregnált elektromágneses réz/vas dupla teljesítményű előtétetek

Előnyök

- Teljesítmény-csökkentő szabályzóval akár 40%-os energiamegtakarítás is elérhető
- Az ortociklikus tekercselésnek köszönhetően minimális watt-veszteség
- Túlmelegedés elleni védelemmel ellátott hosszantartó, megbízható megoldás

Szolgáltatások


- Fényerő-szabályozási lehetőség külső szabályzóval
- Különböző teljesítményű előtétetek csak soros áramkörökben használhatók
- Szabvány kivitelben csavaros lezáróegységgel szerelt; igény szerint érintkező betéttel is elérhető
- Földelés-szerelés-közben technológia
- Váltakozóáramú hálózati feszültséggel/frekvenciával használható előtétetek is elérhetők

Alkalmazás



- Kültéri világítás

HID-Basic BSN/BMH soros, multiwatt SON/CDO/CDM/MH/HPI-hez

Versions



Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

