




Lang meegaande, betrouwbare oplossing

HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met dubbel vermogen voor gebruik met een externe (toegevoegde) ontsteker voor CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

Voordelen

- Tot 40% energiebesparing bij gebruik van vermogensbeperkende regelaars
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelp proces
- Lang meegaande betrouwbare oplossing, beschermd tegen oververhitting

Kenmerken


- Mogelijkheid van dimmen met een externe regelaar
- Multivermogen-VSA's kunnen alleen in seriecircuit gebruikt worden
- Standaard uitgerust met Schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- Voorziening voor aardaansluiting via montage
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

Toepassing

- Buitenverlichting



HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

Versions



BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

