




Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki o podwójnej mocy w watach do zastosowania z zewnętrznym (nałożonym) zapłonikiem szeregowym w lampach CDO, MH, HPI (Plus) i SON

Korzyści

- Do 40% mniejsze zużycie energii dzięki zastosowaniu sterowników ograniczających zużycie prądu
- Minimalne straty mocy dzięki ortocyklicznej technologii nawijania uzwojeń
- Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie chronione przed przegrzewaniem

Cechy

- Możliwość zmiany natężenia strumienia świetlnego dzięki zewnętrznemu sterownikowi
- Stateczniki dla różnych mocy można zastosować tylko w obiegach szeregowych
- Standardowo wyposażone w przykręcane złączki; gniazda dostępne na zamówienie
- Funkcja uziemienia podczas montażu
- Stateczniki dla zmiennych napięć sieciowych/częstotliwości dostępne na zamówienie

Zastosowanie



- Oświetlenie zewnętrzne

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

Wersje



Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

