




Dlhodobé spoľahlivé riešenie

HID-Basic BSN/BMH sériové multi-wattové pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnované elektromagnetické predradníky z medi alebo železa s dvojnásobným výkonom určené na použitie s externým sériovým (viacnásobným) zapalovačom pre svetelné zdroje CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

- Úspora energie až 40 % pri použití ovládačov výkonu
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyklickému procesu vinutia
- Dlhodobé spoľahlivé riešenie chránené pred prehriatím

Vlastnosti


- Možnosť stmievania pomocou externého ovládača
- Viacnapäťové predradníky sa môžu používať len v sériových obvodoch
- Štandardne sú vybavené svorkovnicami, vkladané kontakty sú k dispozícii na požiadanie
- Zariadenie na uzemnenie počas montáže
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie

Aplikácie



- Exteriérové osvetlenie

HID-Basic BSN/BMH sériové multi-wattové pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



Rozmerový obrázok



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

