




Pålitelig løsning med lang levetid

HID-Basic BSN/BMH semi-paralell ten

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper for bruk med en ekstern semiparalell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

Fordeler

- Pålitelig løsning med lang levetid som er beskyttet mot overoppheting
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
- Kontrollutstyr kan fjerninstalleres

Funksjoner


- Alle forkoblinger er utstyrt med ThermoSwitch for å beskytte mot slutt-på-levetid-fenomener
- Forkobling kan også brukes sammen med serietenner
- Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
- Mulighet for jording under montering
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling

Søknad



- Utendørsbelysning
- Vekstlys

HID-Basic BSN/BMH semi-paralell ten

Versions



Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

