




Dlhodobé spoľahlivé riešenie

HID-Basic BSN/BMH semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnované elektromagnetické predradníky z medi určené na použitie s externým semiparalelným zapalovačom pre svetelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

- Dlhodobé spoľahlivé riešenie chránené pred prehriatím
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyklickému procesu vinutia
- Jednotku predradníka možno inštalovať na diaľku

Vlastnosti


- Všetky predradníky sú vybavené systémom ThermoSwitch, ktorý chráni pred javmi spojenými s koncom životnosti svetelného zdroja
- Predradník možno používať aj v kombinácii so sériovým (viacnásobným) zapalovačom
- Štandardne sú vybavené svorkovnicami, vkladané kontakty sú k dispozícii na požiadanie
- Zariadenie na uzemnenie počas montáže
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie

Aplikácie



- Exteriérové osvetlenie
- Záhradníctvo

HID-Basic BSN/BMH semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



Rozmerový obrázok



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

