




Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm

HID-Basic BSN/BMH Yarı Paralel Atış.

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) ve SON ampullerde harici yarı paralel ateşleyiciyle kullanım için empenye edilmiş elektromanyetik bakır balastlar

Faydaları

- Aşırı ısınmaya karşı korumalı uzun ömürlü ve güvenilir çözüm
- Ortosiklik bobin sargısı sayesinde minimum watt kaybı
- Kontrol tertibatı uzaktan kurulabilir

Özellikler


- Tüm balastlar, ampul ömrünün bitmesi durumuna karşı koruma amacıyla ThermoSwitch ile donatılmıştır
- Balast, seri (superimposed) ateşleyiciyle birlikte de kullanılabilir
- Standart olarak vidalı terminal bloklarıyla donatılmıştır; isteğe bağlı olarak kontak eklenebilir
- Montaj sırasında topraklama kolaylığı
- İstenirse, alternatif şebeke voltajları/frekansları için balastlar mevcuttur

Uygulama



- Dış mekan aydınlatması
- Bahçecilik

HID-Basic BSN/BMH Yarı Paralel Atş.

Versions



Boyutlu çizim



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

