



Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Οφέλη

- Σχέδιο προϊόντος: ένας αναφλεκτήρας SKD578 μπορεί να ενεργοποιήσει όλους τους λαμπτήρες από 35 έως 600 W
- Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής και με προστασία από την υπερθέρμανση. Είναι πιο κατάλληλη για θερμά περιβάλλοντα σε σύγκριση με τους προκατόχους της και διαθέτει εκτεταμένη εγγύηση
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης

Χαρακτηριστικά


- Βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά – πολύ πιο ψυχρό μπάλαστ
- Όλα τα μπάλαστ είναι εξοπλισμένα με ThermoSwitch για προστασία από τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά το τέλος του κύκλου ζωής του λαμπτήρα
- Επίσης, το μπάλαστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σειριακό (ένθετο) αναφλεκτήρα
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μπαγιονέτ διατίθενται κατ' απαίτηση
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή


- Φωτισμός εξωτερικών χώρων
- Φωτισμός κήπων

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP


Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Line Frequency	50 Hz

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V

