




Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) ve SON ampullerde harici yarı paralel ateşleyiciyle kullanım için empenye edilmiş elektromanyetik bakır balastlar

Faydaları

- Sistem tasarımı: bir SKD578 ateşleyici, 35 W ile 600 W arası tüm ampulleri tetikleyebilir
- Aşırı ısınmaya karşı korumalı uzun ömürlü ve güvenilir çözüm; sıcak ortamlarda önceki modellerden daha iyi performans sağlar; uzatılmış garanti süresi
- Ortosiklik bobin sargısı sayesinde minimum watt kaybı

Özellikler


- Geliştirilmiş termal özellikler – çok daha soğuk balast
- Tüm balastlar, ampul ömrünün bitmesi durumuna karşı koruma amacıyla ThermoSwitch ile donatılmıştır
- Balast, seri (superimposed) ateşleyiciyle birlikte de kullanılabilir
- Standart olarak vidalı terminal bloklarıyla donatılmıştır; isteğe bağlı olarak kontak eklenebilir
- İstenirse, alternatif şebeke voltajları/frekansları için balastlar mevcuttur

Uygulama

- Dış mekan aydınlatması
- Bahçecilik

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V







BSN 100 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 Hz
Hat Frekansı	50 Hz

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (varsayılan) veya 240 V

