



HID-CertaVision para CDM

HID-CertaVision para CDM

Reator eletrônico HID CertaVision para lâmpada de vapor metálico cerâmica CDM

Benefícios

- Potência constante na lâmpada, independente das oscilações da rede elétrica
- Alternativa ideal para reator eletromagnético, não necessário uso de ignitor
- Até 30% de vida útil para lâmpada CDM, comparado com reator eletromagnético

Características

- Reator compacto para uso com lâmpada CDM
- Operação estável, lâmpada sem cintilação
- Circuitos de proteção contra fim de vida da lâmpada
- Vida útil 20.000 horas

Aplicação

- Iluminação interna comercial (malls, lojas, hipermercados, edifícios públicos, teatros)


HID-CertaVision para CDM

Versions



GPPR HID-CV1 0002

Desenho dimensional



Product	C1	A1	A2	B1	B2	B3
HID-CV 35 /S CDM 220-240V	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,7 mm	4,5 mm

