



Яркий свет, непревзойденная эффективность

MASTERColour CDM-TC Elite

Компактная металлогалогенная лампа с керамической горелкой и стандартным цоколем, излучающая яркий белый свет с высоким индексом цветопередачи.

Преимущества

- Стабильный световой поток и яркий белый свет повышают привлекательность продукции.
- Стабильная цветопередача и световой поток в течение всего срока службы, ваш магазин всегда будет привлекать посетителей
- Низкая стоимость владения благодаря высокой эффективности (при том же уровне освещения затрачивается меньшее количество энергии) и длительный срок службы

Характеристики

- Яркий белый свет
- Отличная цветопередача и передача красного цвета
- Высокая эффективность и стабильность светового потока
- Стабильная цветопередача в течение всего срока службы
- Стекло с защитой от УФ-излучения

Применение


- Акцентное и витринное освещение на предприятиях розничной торговли
- Общее и декоративное освещение помещений
- Освещение прилегающих территорий

MASTERC colour CDM-TC Elite

Предупреждение и условия безопасности


- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- ЭПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



LPPR CDMTC-E 0003

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 мм	4,8 мм	51 мм	53 мм	52 мм	85 мм
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 мм	5,2 мм	51 мм	53 мм	52 мм	85 мм
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 мм	6 мм	51 мм	53 мм	52 мм	85 мм
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 мм	7,15 мм	51 мм	53 мм	52 мм	85 мм
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 мм	7,15 мм	51 мм	53 мм	52 мм	85 мм
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 мм	7,75 мм	51 мм	53 мм	52 мм	85 мм

Общая информация

Цоколь	G8.5
Рабочее положение	UNIVERSAL

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T14

Технические характеристики освещения

MASTERC colour CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,435	0,396	Теплый белый (WW)	3000 K	90	102 лм/В	-
928193805129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Холодный белый (CW)	4200 K	90	97 лм/В	-
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,435	0,396	Теплый белый (WW)	3000 K	90	107 лм/В	-
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	90	107 лм/В	7 800 лм
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,365	0,363	Холодный белый (CW)	4200 K	92	102 лм/В	-
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	91	108 лм/В	5 400 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики


Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 Вт	39,1 В
928193805129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 Вт	39,1 В
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 Вт	73,2 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 Вт	73,2 В
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 Вт	73,2 В
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 Вт	50,2 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (макс.)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	43 kWh	-	4,7 mg
928193805129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	43 kWh	-	4,9 mg
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	80 kWh	-	6,6 mg
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	80 kWh	-	6,6 mg

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (макс.)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg



MASTERColour CDM-TC Elite

