



# Un éclat incomparable, une valeur inégalée

## MASTERColour CDM-TC Evolution

Lampe à décharge à halogénure métallisé, à culot simple, avec une efficacité et une longévité inégalés produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Avantages

- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Coût total de possession faible en raison de la grande efficacité (même lumière, moins d'énergie ou même énergie, plus de lumière) et longévité

### Fonctions

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux inédit
- Performances de couleur stables au fil du temps
- Faisceau propre

### Application


- Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
- Éclairage intérieur général et décoratif

# MASTERColour CDM-TC Evolution

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC	15 mm	5.5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
Evolution 35W/930 G8.5						

## Light Distribution Diagrams

