



Niezwykły blask, bezkonkurencyjna relacja ceny do możliwości

MASTERColour CDM-TC Evolution

Jednostronna ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o największej sprawności i trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Korzyści

- Mocny strumień wyraźnego, soczystego, białego światła zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i stały strumień świetlny przez cały okres użytkowania sprawiają, że wnętrze sklepu wygląda atrakcyjnie o każdej porze roku
- Najniższy całkowity koszt użytkowania wynikający ze znakomitej efektywności (ta sama ilość światła przy mniejszym poborze prądu lub to samo zużycie energii dające więcej światła) i długiej trwałości użytkowej

Cechy

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonale oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność i najlepsze utrzymywanie strumienia początkowego
- Stabilność barw przez cały okres eksploatacji
- Wiązka bez rozprożeń

Wniosek


- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne

MASTERColour CDM-TC Evolution

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	15 mm	5.5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

