



Rent, strålende lys, overlegen effektivitet

MASTERColour CDM-T Elite

Keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

- Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige
- Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år
- Laveste totale eierkostnader takket være den høye effekten (like mye lys, mindre strøm; eller like mye strøm, mer lys) og lange levetiden

Funksjoner

- Klart, hvitt strålende lys
- Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge
- Høy effekt med overlegent lumenedlikehold
- Stabil fargeytelse over hele levetiden
- Glass med UV-blokk

Søknad

- Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
- Generell og dekorativ innendørsbelysning
- Utendørs områdebelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampene på 35 W og 70 W.
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTERColour CDM-T Elite

Versions




LPPR CDM-T 0005




MASTERCoulour CDM-T Elite


Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20 mm		4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Generell informasjon

Sokkelbase G12

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt

Lyspæreform T19

Generell informasjon

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Driftsposisjon
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	P10
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Driftsposisjon
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korreleret fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	92	98 lm/W	14 600 lm
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	92	110 lm/W	11 000 lm
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	84	90 lm/W	1 800 lm
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	90	98 lm/W	4 050 lm
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	90	98 lm/W	3 850 lm
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	90	103 lm/W	7 800 lm
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	90	100 lm/W	7 500 lm
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	90	100 lm/W	5 000 lm
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	90	108 lm/W	5 450 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	92 V	150,1 W
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 V	100,1 W
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	95 V	20,1 W
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39,1 W
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73,2 W
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 V	73,2 W
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	91 V	50,2 W
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50,2 W

Godkjenning og bruksområde

MASTERCoulour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928094705125	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg
928183305125	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928185305131	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928080015131	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

