



Vakkert, glitrende lys; svært liten størrelse

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Svært liten keramisk damputladningslampe med høy effektivitet og én sokkel; gir rent, hvitt lys

Fordeler

- Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige
- Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år
- Passer i små armaturer som er mindre synlige

Funksjoner

- Klart, hvitt strålende lys
- Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge
- Høyeffektiv
- Stabil fargeytelse over hele levetiden
- Glass med UV-blokk
- Svært liten størrelse

Søknad


- Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
- Generell og dekorativ innendørsbelysning
- Utendørs områdebelysning

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- For lampen 20 W PGJ5 skal det bare brukes elektronisk kontrollutstyr fra Philips av typen HID PV mini PGJ5 20 W
- For lampen 35 W PGJ5 skal det bare brukes elektronisk kontrollutstyr fra Philips av typen HID PV mini PGJ5 35 W
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	PGJ5
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Teknisk belysning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T13,3

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	87	72 lm/W	1 600 lm
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	91	77 lm/W	3 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	100 V	22,1 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	96 V	39,1 W

Godkjenning og bruksområde

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Lavt kvikksølv	
			Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2,4 mg	2,4 mg
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,74 mg

