



Perfekt, strålende lys, pålitelig i bruk

MASTERColour CDM-T Elite MW

Et medium effekts belysningssystem som gir overlegent hvitt lys med lang levetid, til både innendørs og utendørs bruk

Fordeler

- Strålende hvitt lys av høy kvalitet
- Høyeste energibesparelse og laveste eierkostnader
- Redusert energiforbruk / reduserte CO₂-utslipp
- Kan dimmes

Funksjoner

- Hvitt lys av meget høy kvalitet med enestående fargegjengivelse
- Lang levetid og høy pålitelighet kombinert med høyest mulig systemeffekt
- Den nye sokkeldesignen gjør lyskilden svært kompakt og øker effektiviteten
- Ny plattform for elektroniske forkoblinger

Søknad

- Utendørs: Arkitektonisk belysning , belysning av gater og gangstier, torg, parkeringsplasser og bensinstasjoner

Warnings and safety

- Skal bare brukes i helt innelukket armatur, også under testing, bortsett fra beskyttede versjoner med PGZX18-feste, som er utformet for åpne armaturer (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.