



Strălucire perfectă, durată de viață fiabilă

MASTERColour CDM-T Elite MW

Sistemul de iluminat de putere medie care oferă lumină albă superioară, durabilă, pentru utilizare în interior și în exterior

Beneficii

- Lumină albă strălucitoare de înaltă calitate
- Cele mai mari economii de energie și cel mai mic cost de deținere
- Reducerea consumului de energie/emisiilor de CO₂
- Cu reglarea intensității luminoase

Caracteristici

- Lumină albă de calitate foarte înaltă cu redare excelentă a culorilor
- Durată de viață mare și fiabilă, combinate cu cea mai mare eficacitate a sistemului
- Noua construcție a soclului face lampa să fie deosebit de compactă și sporește eficiența
- Platformă nouă de echipament electronic

Cerere

- În exterior; iluminatul prin proiectare al clădirilor și al altor construcții interesante. Iluminatul stradal și al zonelor pentru pietoni, spațiilor publice, parcurilor auto, stațiilor de alimentare cu combustibil, etc.
- În interior; centre comerciale mari, depozite, fabrici, etc.

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării, cu excepția variantelor protejate cu capac PGZX18, care sunt proiectate pentru corpuri de iluminat deschise (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

