



Отличная яркость, высокая надежность

MASTERColour CDM-T Elite MW

Система освещения средней мощности долго служит, вырабатывает отличный белый свет, подходит для применения как внутри, так и вне помещений

Преимущества

- Высококачественный и яркий белый свет
- Максимальное энергосбережение при минимальной стоимости владения
- Сокращенное потребление электроэнергии и снижение выброса CO₂
- С уменьшением яркости света

Характеристики

- Очень качественный белый свет с превосходной цветопередачей
- Длительная эксплуатация в сочетании с максимальной эффективностью системы
- Новая конструкция цоколя делает лампу очень компактной и увеличивает ее эффективность
- Новая платформа ЭПРА

Применение

- Наружное освещение; заливающее освещение зданий, дорожное освещение, освещение пешеходных зон, общественных мест, парковок, автозаправочных станций и т.д.
- Внутреннее освещение; освещение торговых центров с высокими пролетами, промышленных помещений и т.д.

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в герметичных светильниках в корпусе, даже в ходе испытаний, за исключением защищенных версий с цоколем PGZX18, которые разработаны для открытых светильников (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions




LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL



LPPR D-CDM-T 0001

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm
CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	1,5 in	38 mm	193 mm		

MASTERColour CDM-T Elite MW

Общая информация

Рабочее положение UNIVERSAL

Технические характеристики освещения

Координата цветности X (ном.) 0,434
Координата цветности Y (ном.) 0,398
Обозначение цвета Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.) 3000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI) 90

Эксплуатационные и электрические характеристики

Напряжение (ном.) 100 Вт
Энергопотребление 210,0 В

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Нет

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Прозрачный

Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 210 kWh

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
928601164731	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	PGZ18
928601167031	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	PGZX18

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Эффективность		
		Эффективность освещения (ном.) (мин.)	(ном.)	Светоотдача
928601164731	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	105 лм/В	114 лм/В	24 000 лм
928601167031	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	101 лм/В	111 лм/В	23 300 лм

Order Code	Full Product Name	Эффективность		
		Эффективность освещения (ном.) (мин.)	(ном.)	Светоотдача
928601164731	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	105 лм/В	114 лм/В	24 000 лм
928601167031	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	101 лм/В	111 лм/В	23 300 лм

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928601164731	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	TMW28

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928601167031	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	T12

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Содержание ртути (Hg) (макс.)
928601164731	CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	24 mg
928601167031	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	23,7 mg

