



Mükemmel ışıltı, güvenilir kullanım ömür

MASTERColour CDM-T Elite MW

Hem iç hem de dış mekânlar için uzun ömürlü, üstün beyaz ışık sağlayan, orta düzey güçle çalışan aydınlatma sistemi

Faydaları

- Yüksek kaliteli canlı beyaz ışık
- En yüksek enerji tasarrufu ve en düşük sahip olma maliyeti
- Azaltılmış enerji tüketimi/CO₂ salınımı
- Karartılabilir

Özellikler

- Mükemmel renksel geriverimli, çok yüksek kaliteli beyaz ışık
- Uzun ve güvenilir kullanım ömrü ile en yüksek sistem verimliliği bir arada
- Yeni soket tasarımı bu lambayı son derece kompakt hale getiriyor ve verimliliği artırıyor
- Yeni elektronik tertibat platformu

Uygulama

- Outdoor; floodlighting of buildings and other interesting structures. Illumination of roads and pedestrian areas, public spaces, car parks, petrol stations etc.
- Indoor; larger (high-bay) retail outlets, warehouses, manufacturing facilities etc.

Güvenlik ve uyarılar

- Test aşamasında bile, yalnızca tamamen muhafazalı aydınlatma armatürü kullanın, açık aydınlatma armatürleri (IEC61167, IEC 62035, IEC60598) için tasarlanmış olan PGZX18 kapaklı korumalı modeller bu kuralın kapsamı dışındadır
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

