



Piacevole brillantezza, durata affidabile

MASTERColour CDM-TP

Gamma di lampade a scarica protette ad alta efficienza, con colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante, per l'utilizzo negli apparecchi aperti

Vantaggi

- L'efficacia elevata della lampada risulta in costi operativi e generazione di calore ridotti
- Effetto stabile dei colori per tutta la durata
- Lunga durata della lampada rispetto alle lampade a incandescenza e alogene
- Emissione di calore relativamente ridotta che migliora il comfort di clienti e personale
- Tutte le versioni sono dotate di filtro UV per ridurre i rischi di sbiadimento

Caratteristiche

- Vivida luce bianca
- Qualità superiore dei colori
- Il design della lampada è ideale per l'uso negli apparecchi per illuminazione spot ad alta intensità e generale per elevate altezze
- Doppia protezione al quarzo con filtro UV e bulbo esterno in vetro duro

Applicazione

- Negozi e vetrine, uffici ed edifici pubblici
- Illuminazione decorativa per esterni: illuminazione a proiezione e zone pedonali

MASTERColour CDM-TP

Warnings and safety

- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

