



Nádherná iskrivosť, spoľahlivá životnosť

MASTERColour CDM-TP

Sortiment chránených účinných výbojok so stabilnou farbou počas celej životnosti a iskrivým a žiarivým svetlom na použitie v otvorených svietidlách

Výhody

- Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja
- Stabilný farebný dojem počas celej životnosti
- Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami
- Relatívne nízka úroveň vyžarovania tepla zvyšuje pohodlie nakupujúcich i zamestnancov.
- Všetky typy majú filter proti UV žiareniu na zníženie rizika vyblednutia tovaru

Vlastnosti

- Iskrivo biele svetlo
- Špičková kvalita farieb
- Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami na bodové osvetlenie s vysokou svietivosťou a všeobecné osvetlenie priestorov s vysokými stropmi
- Dvojité plášť horáka z kremíkového skla s ochranou proti UV žiareniu a vonkajšia banka z tvrdeného skla

Aplikácie

- Obchody a výklady, kancelárie a verejné budovy
- Dekoratívne exteriérové osvetlenie: osvetlenie svetlometmi a osvetlenie peších zón

MASTERColour CDM-TP

Varovanie a ochrana


- Svetelné zdroje môžu používať elektronické alebo elektromagnetické predradníky.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm
PG12-2 1CT/12						

