



Termékleírás

MASTERColour CDM-TT

CDM kisülési csöves, nagy intenzitású kisüléssel lámpa a SON lámpákra jellemző áttetsző, cső alakú külső burával

Előnyök

- SON szerelvényt használható, így képes közvetlenül kiváltani az azonos teljesítményfelvételű SON lámpákat – egyszerű az áttérés sárga fényről a fehérre.

Szolgáltatások

- Erős lámpa, amely kellemes fehér fényt és stabil szintet biztosít teljes élettartama során.
- Jó színvisszaadás
- Fényerő-szabályozás alkalmazása nem ajánlott, az ugyanis csökkenti a lámpa teljesítményét (fénnyáram-megmaradását, színét és élettartamát).

Alkalmazás


- Városközpontok, bevásárlóközpontok, sétálóutca, lakóövezetek és utak világítása
- Település díszítése: dekorációs és fényárvilágítás

Versions



MASTERColour CDM-TT

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12	46 mm	8 mm	133 mm	211 mm

Light Distribution Diagrams

